

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
- 商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行なってください。

◎組立・施工の前に

- 本取付説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

○注意(設置場所・設置位置について)

- 基礎大きさは当社指定寸法以上を確保してください。
- 地下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。

○施工時の注意事項


- モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをご使用ください。また、モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- モルタルやコンクリートの抽出液はアルカリ性で、シミやムラ等の外観不良や腐食の原因になりますので工事中に商品に付着しないようご注意ください。
- 養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- 当社の指定部材・部品以外は使用しないでください。またみだりに改造を行わないでください。

梱包明細


部品名称	部品記号	数量	
		偏芯柱部品A	偏芯柱部品B
偏芯柱金具A	ETC-5570	2	
偏芯柱金具B	ETC-5571		2
偏芯柱金具C	ETC-5572	2	
偏芯柱金具D	ETC-5573		2
M12×120六角ボルト	BH12×120T	4	
M12×140六角ボルト	BH12×140T		4
M12用六角ナット	NNA12T	4	4
Φ4×25セルフドリリングビス	DDAP4×25W	4	4
取付説明書	ME-1988	1	1

各部名称

偏芯柱部品 A




偏芯柱部品 B



基礎寸法

基礎の外表面と偏芯柱金具 A(B) の背面の寸法50以上を必ず守ってください。



基礎寸法表

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
フィールポート	間口24×奥行50	750×900×500
	間口25.5×奥行50	
	間口27×奥行50	
	間口24×奥行57	
	間口25.5×奥行57	900×1000×500
	間口30×奥行50	
	間口27×奥行57	
間口30×奥行57		

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
ファインポートⅡR ファインポートⅡF	間口24×奥行50	750×900×550
	間口25.5×奥行50	
	間口27×奥行50	
	間口24×奥行57	
	間口25.5×奥行57	900×1000×550
	間口30×奥行57	
	間口30×奥行50	
	間口27×奥行57	

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
EDGE (片流れ)	間口24×奥行51	600×800×550
	間口27×奥行51	
	間口24×奥行58	
	間口30×奥行58	
	間口30×奥行51	700×900×550
	間口27×奥行58	

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
フレンディー R	間口24×奥行51	600×800×550
	間口27×奥行51	
	間口24×奥行58	
	間口27×奥行58	
	間口30×奥行58	700×900×550
	間口30×奥行51	

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
ファインポートⅡZ	間口24×奥行50	700×750×600
	間口25.5×奥行50	
	間口27×奥行50	
	間口24×奥行57	
	間口25.5×奥行57	800×850×600
	間口27×奥行57	
	間口30×奥行50	
	間口30×奥行57	

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
エクジス U	間口24×奥行51	600×800×550
	間口27×奥行51	700×900×550
	間口30×奥行51	

タイプ	サイズ	基礎寸法 A×B×C
アルティナ	共通	600×800×550

※下記カーポートは各納まり図の土間コンクリートを併用しない場合の基礎寸法と同様なので、各カーポートに梱包されている取付説明書の基礎寸法を参照ください。
(フィールポートワイド、EDGE両支持、ファインポートⅡワイドR、ファインポートⅡワイドZ、シュガースペース、エクジストリプルR、エクジスフォー、ブリザードⅡ)

□ 偏芯柱金具の取付け

- ① 偏芯柱金具 A(B)をΦ4×25セルフドリリングビスで取り付けてください。




ポイント

- 補強材入りの柱の場合は、先にΦ3の下穴をあけてください。

- ② 偏芯柱金具 C(D)をM12×120(140)六角ボルト、M12用六角ナットで固定してください。

- ③ カーポート本体の取付説明書を参照し、施工を行ってください。



新日軽株式会社

本社/〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5
お客様商品相談室 ☎ 0120(37)2534

新日軽インターネットホームページ <http://www.shinnikkei.co.jp>