

# 新日軽 ガイドレール施工説明書

## ME-1412 改-3 補足マニュアル

この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
性能向上の為に一部仕様を変更いたしました。

### ③ ガイドレールB及びレール端部金具の取付 ⑦

上記項目におきまして、ガイドレールを固定しております φ4×16セルフドリリングビス を、φ5×16セルフドリリングビス へ仕様変更いたしました。

ME-1412 改-3の記載上は φ4×16セルフドリリングビス となっておりますが、下記に示す例のように、φ5×16セルフドリリングビス を使って施工してください。

また、一部製品は φ4×16セルフドリリングビス のままですが、ガイドレール取付けおよび性能上問題ありませんので、そのまま φ4×16セルフドリリングビス を使ってくだ

#### 【例】

